

Индикатор давления OH-8-GE

№ изделия: 10091

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14,5 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое присоединение	Ниппельный штуцер РК-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)