



# Распределитель для монтажа на лицевой панели SVOS-3-1/8

№ изделия: 10191

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О., моностабильный
Тип управления	механический
Стандартный номинальный расход	120 l/min
Operating pressure МПа	0,35 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	3,5 ... 8 bar
Тип конструкции	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Overlap	Positive overlap
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	8 N
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Материал крышки	POM
Материал уплотнений	NBR TPE-U(PU)
Материал корпуса	Алюминий