

Элемент ИЛИ OS-1/4-NPT

№ изделия: 10413

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция ИЛИ
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Тип крепления	со сквозным отверстием
Стандартный номинальный расход	1.170 l/min
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Условный проход	6,5 mm
Положение при сборке	Любое
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	110 g
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/8-27
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR