

# Шарнирная головка SGS-M42X2

№ изделия: 10776

FESTO

с шестигранной гайкой, для сферического поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8139.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M42x2
Основан на стандарте	ISO 12240-4
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	3.149 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал наружного кольца	Латунь
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал внутреннего кольца	Сталь
Материал гайки	сталь, гальванизированная