

Распределитель с электроуправлением MFH-3-1/8-SEU

№ изделия: 11121

FESTO

с вспомогательным ручным управлением и встроенным быстрым выхлопом





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	0,5 ... 8 bar
Класс защиты	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)