

Амортизатор DYSR-20-25-Y5-T

№ изделия: 1138647

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Ход	25 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,3 s
Время сброса длинное	3 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	25 mm
Макс. усилие остановки	2.500 N
Макс. потребление энергии на ход	62,5 J
Макс. потребление энергии в час	135.000 J
Макс. остаточная энергия	0,32 J
Усилие сброса	9 N
Вес продукта	425 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	High alloy steel, hardened