


# Встроенный концевой выключатель SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

№ изделия: 1152495

FESTO

С монтажным адаптером, монтажной поверхностью 30x80 мм, для приводов с высотой вала 20 мм.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Проект   | Угловой   |
| Основан на стандарте                                   | EN 60947-5-1<br>ISO 5211  |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)          | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения                                     |
| Замечания по материалу                                 | Содержит PWIS вещества<br>Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Принцип измерения                                      | Механический/электрический<br>Для герконов  |
| Температура окружающей среды                           | -25 ... 80 °C   |
| Функция переключающего элемента                        | Переключатель   |
| Макс. характеристика контакта AC                       | 1.770 VA  |
| Макс. характеристика контакта DC                       | 36 W  |
| Диапазон рабочего напряжения AC                        | 0 ... 250 V   |
| Диапазон рабочего напряжения DC                        | 0 ... 24 V  |
| Номинальное поперечное сечение соединяемого проводника | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Тип крепления  | На фланце по ISO 5211<br>с принадлежностями   |
| Положение при сборке                                   | Любое   |
| Вес продукта   | 655 g   |
| Информация о материале, корпус                         | Алюминиевое литье под давление<br>Окрашен   |
| Информация о материале, поставляемые принадлежности    | Легированная сталь<br>Легированная сталь, нержавеющая   |
| Диапазон уставок, запись угла                          | 0 ... 90 deg  |
| Класс защиты   | IP67  |
| Напряжение изоляции                                    | 250 V   |
| Импульсная мощность                                    | 4 kV  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC               | 0   |
| Степень загрязнения                                    | 3   |