

Амортизатор DYEF-S-M5-Y1

№ изделия: 1152507

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | M5 |
| Ход | 1,5 mm |
| Демпфирование | P демпфирование без металлических упоров |
| Положение при сборке | Любое |
| Определение позиции | Без |
| Макс. скорость удара | 0,8 m/s |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Длина демпфирования | 1,5 mm |
| Макс. потребление энергии на ход | 0,05 J |
| Вес продукта | 2 g |
| Тип крепления | с контргайкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Легированная сталь |