

# Гидравлический демпфирующий цилиндр DYHR-16-20-Y5

№ изделия: 1155690

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,3 m/s
Скорость подачи	0,2 ... 100 mm/s
Время сброса короткое	0,4 s
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Макс. усилие остановки	1.600 N
Макс. потребление энергии на ход	32 J
Макс. потребление энергии в час	65.000 J
Мин. усилие подачи	160 N
Макс. усилие подачи	1.600 N
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Усилие сброса	5,4 N
Вес продукта	190 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован
Материал штока	Закаленный Легированная сталь