

Гидравлический демпфирующий цилиндр DYHR-20-25-Y5

№ изделия: 1155692

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Ход	25 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,3 m/s
Скорость подачи	0,2 ... 100 mm/s
Время сброса короткое	0,5 s
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Макс. усилие остановки	2.500 N
Макс. потребление энергии на ход	62,5 J
Макс. потребление энергии в час	90.000 J
Мин. усилие подачи	250 N
Макс. усилие подачи	2.500 N
Макс. остаточная энергия	0,32 J
Усилие сброса	9 N
Вес продукта	360 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован
Материал штока	Закаленный Легированная сталь