



# Распределитель с электроуправлением JMVH-5-1/4-S-B-VI

№ изделия: 116006

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	1.600 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Структура проекта	Тарельчатое седло
Класс защиты	IP65
Условный проход	10 mm
Монтажный шаг	33 mm
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Да
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	реверсивный
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Время переключения, реверс	18 ms
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без Вакуум
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/4
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое присоединение, 11	G1/4
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества