

Манометр PAGL-HP3-63-60-G14

№ изделия: 1166938

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	63
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Рабочее давление	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	1,6
Класс защиты	IP65
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/4
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	Сталь
Материал экрана	PS
Цвет корпуса	серебряный
Вес продукта	80 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода
Шкала	Triple scale Bar (внешн.) MPa (outer scale) psi (внутр.)