

# Распределитель с электроуправлением JМУН-5/2-D-1C-VI



№ изделия: 119665

FESTO

Для пневмоострова

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Ширина	42 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	9,5 mm
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Рабочая среда	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое подключение, канал 2	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плита
Пневматическое присоединение, канал 4	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое присоединение, канал 5	Монтажная плита