

Фланец электродвигателя EAMF-A-28D-40A

№ изделия: 1199144

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	48 g
Код интерфейса, двигатель	40A
Код интерфейса, корпус муфты	28D
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)