

Параллельный набор EAMM-U-50-D32-42A-78

№ изделия: 1201607

★ Линейка основной продукции

Подходит для электромеханических приводов.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 50 |
| Положение при сборке | Любое |
| Коэффициент редукции | 1:1 |
| Макс. скорость | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 12,1 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,01 Nm |
| Передаваемый момент | 1 Nm |
| Вес продукта | 610 g |
| Код интерфейса, привод | D32B |
| Код интерфейса, двигатель | 42A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |