

Параллельный набор EAMM-U-50-D32-40R-78

№ изделия: 1201662

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукации	1:1
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	12,1 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,01 Nm
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	590 g
Код интерфейса, привод	D32B
Код интерфейса, двигатель	40R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)