

Параллельный набор EAMM-U-60-S48-55A-91

№ изделия: 1219370

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	60
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	26,7 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,07 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	1.060 g
Код интерфейса, привод	S48
Код интерфейса, двигатель	55A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)