

Пневмоэлектрический преобразователь VPE-1/8-2N

№ изделия: 12594

FESTO

на монтажной плате 2п.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	ССС
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Диапазон измерения давления	-1 ... 0 bar
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Пороговое значение включения	-0,25 bar
Пороговое значение выключения	≤ 0,1 bar
Макс. частота переключения	1 Hz
Минимальный ток нагрузки	100 mA
Диапазон рабочего напряжения AC	12 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 250 V
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Тип крепления	Опция на монтажной раме 2п со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, корпус	PEТ РОМ Сталь
Информация о материале, контакты переключателя	серебряный
Информация о материале, электрическое подключение	Латунь
Информация о материале, мембрана	CR
Класс защиты	IP00, IP20 с защитной крышкой.