

Штекер индикатора MFLZ-24DC/AC

№ изделия: 12610

FESTO

со светодиодом



Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	14 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип В по EN 175301-803 по индустриальному стандарту (11 мм)
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальное рабочее напряжение AC	24 V
Линейная частота	0 ... 60 Hz
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA6 усиленный