

# Y-образное соединение с цанговым зажимом и резьбой QSY-B-3/8-12-10

FESTO

№ изделия: 132161

Продукт будет снят с производства

360° ориентируемое, наружная резьба с внешним шестигранником

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандарт  |
| Условный проход                              | 6,4 мм  |
| Тип уплотнения резьбового соединения         | покрытие  |
| Положение при сборке                         | Любое   |
| Размер контейнера                            | 10  |
| Тип конструкции                              | Возвратно-поступательный принцип  |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]                        |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 1   |
| Температура окружающей среды                 | -10 ... 60 °C   |
| Авторизация                                  | Germanischer Lloyd  |
| Макс. момент затяжки                         | 22 Nm   |
| Вес продукта                                 | 45 g  |
| Кол-во выходов                               | 2   |
| Кол-во линий питания                         | 1   |
| Пневматическое подключение, канал 1          | Наружная резьба R3/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2          | для шлангов, наружный диаметр 12 мм   |
| Цвет отпускающего кольца                     | голубой   |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус               | PBT   |
| Данные о материале, стопорное кольцо         | POM   |
| Информация о материале, уплотнения шланга    | NBR   |
| Данные о материале, зажимающий элемент       | Легированная сталь, нержавеющая   |