

Зажимной модуль EV-15/40-4

№ изделия: 13289

FESTO

с возвратом в исходное положение



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	4 mm
Поверхность зажима	15x40
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия
Рабочее давление	2 ... 6 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура окружающей среды	-20 ... 40 °C
Вес продукта	45 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое присоединение	M5
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал мембраны	TPE-U(PU)