

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой NPQP-L-R38-Q12-FD-P10

№ изделия: 133059

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	6,9 mm
Проект	L-shape
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	18 g
Тип крепления	External hex A/F 22
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба R3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PP
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая