

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой NPQP-LQ-R12-Q12-FD

№ изделия: 133070

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	6,9 mm
Проект	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	28 g
Тип крепления	External hex A/F 22
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба R1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PP
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая