

Выхлопной дросель VFFK-C-K-M7-P

№ изделия: 133141

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Дроссель с глушителем
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 100 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	3,8 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	5,8 g
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал регулировочного винта	Никелированная латунь