

Выхлопной дросель VFFK-C-K-R14-P

№ изделия: 133143

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Дроссель с глушителем
Пневматическое подключение, канал 1	R1/4
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Standard flow rate 0.6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	25 g
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал регулировочного винта	Никелированная латунь