

Угловой штуцер с цанговым зажимом и резьбой NPQP-L-R14-Q8-FD

№ изделия: 133163

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 4,7 mm |
| Проект | L-shape |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 7,5 g |
| Тип крепления | External hex A/F 14 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба R1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Для шлангов с наружным диаметром 8 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PP |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |