


# Многоканальный штекер с ниппелями KM-22-B

№ изделия: 13694

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
Размер контейнера	1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure	-13,775 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. кол-во подключений	22
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 3 мм Для шлангов с наружным диаметром 4 мм Для шлангов с наружным диаметром 6 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)