

Распределитель с кнопочным управлением К/О-3-РК-3

№ изделия: 13793

FESTO

с ниппельным присоединением для шланга внутреннего диаметра 3 мм. Управление от нажимной кнопки. По выбору присоединения нормально открытый или нормально закрытый.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О./Н.З., моностабильный
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Седло поршня
Условный проход	2,5 mm
Тип пилотного управления	прямой
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие для нормально закрытого	24 N
Приводное усилие для нормально открытого	17 N
Вес продукта	20 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	РК-3
Пневматическое подключение, канал 2	РК-3
Пневматическое подключение, канал 3	РК-3
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Пластик