

Распределитель с ручным управлением TH/O-3-PK-3

№ изделия: 13794

FESTO

с ниппельным присоединением для пневмошланга внутреннего диаметра 3 мм. В зависимости от подключения нормально открытый или нормально закрытый.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О./Н.З., моностабильный
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Седло поршня
Условный проход	2,5 mm
Тип пилотного управления	прямой
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие для нормально закрытого	8 N
Приводное усилие для нормально открытого	6 N
Вес продукта	18 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	PK-3
Пневматическое подключение, канал 2	PK-3
Пневматическое подключение, канал 3	PK-3
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Пластик