

Комплектный вакуумный захват VASB-15-1/8-PUR-B

№ изделия: 1395671

★ Линейка основной продукции

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	5,6 mm
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	15 mm
объем присоски	0,83 см ³
Эффективный диаметр присоски	12,4 mm
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1,5 гофра
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	8,5 N
Вес продукта	11 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	G1/8
Цвет	голубой
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	PUR