

Командир FSSC-12

№ изделия: 13985

FESTO

Пневматический блок управления для цепочки типа Quickstepper, с ручным быстрым и безопасным управлением.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,5 mm
Структура проекта	Устройство последовательности
Подтверждающее падение давления	$\leq 0,5$ bar
Давление подтверждающего отклика	$\geq 1,5$ bar
Рабочее давление	2 ... 6 bar
Стандартный номинальный расход	60 l/min
Мин. длина подтверждающего импульса	50 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 μ m
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Вес продукта	450 g
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	ABS