

Модуль разветвления PMBL-90-HP3

№ изделия: 1401366

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	90
Номинальный внутренний диаметр DN	36
Серия	L
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Модуль ответвления
Operating pressure МПа	0 ... 5 МПа
Рабочее давление	0 ... 50 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	2.000 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевый сплав