

Генератор вакуума VAD-1/8

№ изделия: 14015

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Условный проход, сопло Лавалья | 0,8 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Характеристика эжектора | Высокий вакуум |
| Тип конструкции | T-образный |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
| Operating pressure | 21,75 ... 145 psi |
| Макс. вакуум | 80 % |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -20 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
| Подключение вакуума | G1/8 |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |