

Муфта EAMC-20-30-6-10

№ изделия: 1451964

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	6 mm
Установочный диаметр 2	10 mm
Размер	20
Номинальная длина	30 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	9.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	1,06 kgmm ²
Передаваемый момент	2,3 Nm
Вес продукта	20 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)