

# Муфта EAMC-56-58-19-24

№ изделия: 1485674

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	19 mm
Установочный диаметр 2	24 mm
Размер	56
Номинальная длина	58 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	128 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	60 Nm
Вес продукта	277 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)