

Гидравлический демпфирующий цилиндр YDR-32-60

№ изделия: 14903

FESTO

цилиндрической формы.

Если амортизатор сжимается на короткий период времени (30 с или менее), для возврата в исходное положение ему требуется 0.4 с.

Если он остается в сжатом состоянии дольше, вплоть до 6 часов, время возврата может возрасти до 1 с.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Макс. потребление энергии на ход	384 J
Макс. потребление энергии в час	130.000 J
Макс. остаточная энергия	2 J
Вес продукта	1.600 g
Тип крепления	с контргайкой
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Сталь Гальванизирован