

Датчик положения SMEO-4U-K-LED 230

№ изделия: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с герконовым контактом и светодиодом, без крепежного комплекта.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Круглый
Соответствует стандарту	DIN EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Принцип измерения	Магнитный, геркон
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Точность повторения	0,2 mm
Выход переключателя	с контактом, биполярный Без светодиода
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Время включения	≤ 2 ms
Время выключения	0,05 ms
Макс. частота переключения	500 Hz
Макс. выходной ток AC	250 mA
Макс. выходной ток DC	120 mA
Макс. характеристика контакта AC	10 VA
Макс. характеристика контакта DC	10 W
Падение напряжения	≤ 4,5 V
Защита от короткого замыкания	Нет
Способность выдерживать перегрузку	Нет в наличии
Диапазон рабочего напряжения AC	12 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 250 V
Защищен от смены полярности	Нет
Электрическое подключение 1, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 1, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Направление выхода	аксиальный
Длина кабеля	2,5 m
Материал оплетки кабеля	PVC
Тип крепления	с принадлежностями
Момент затяжки	0,8 Nm
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	70 g
Материал корпуса	PET TPE-O
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод

Характеристика	Значение
Класс защиты	IP67
Импульсная мощность	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3