


# V-образное ниппельное соединение V-PK-6

№ изделия: 150014

FESTO

с ниппелями



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Пневматическое присоединение	PK-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	ПОМ