

Тройник ниппельный Т-РК-6

№ изделия: 150015

FESTO

с ниппелями



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	ПОМ