

# Неполноповоротный привод DRQ-40- -180-PPV-A

№ изделия: 150243

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Вариант с выбираемым углом поворота от 91 до 179°.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Угол демпфирования	96 deg
Угол поворота	180 deg
Допуск на конечные положения	8 deg
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	2,3 Hz
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	9 Nm
Допустимый момент инерции	0,005 kgm <sup>2</sup>
Вес продукта	2.920 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, вал привода	Сталь с поверхностной закалкой
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)