

Зажимной модуль EV-20-4

№ изделия: 150683

FESTO

с возвратом в исходное положение



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Ход | 4 mm |
| Поверхность зажима | Ø 20 |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | одностороннего действия |
| Operating pressure MPa | ≤ 0,6 MPa |
| Рабочее давление | ≤ 6 bar |
| Operating pressure | ≤ 87 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 40 °C |
| Вес продукта | 19 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое присоединение | M3 |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Материал мембраны | TPE-U(PU) |