


# Дроссель GRLO-M5-B

№ изделия: 151181

FESTO

без обратного клапана, с поворотным присоединением.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	95 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Условный проход	2 mm
Положение при сборке	Любое
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	11 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь Никелирование
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал регулировочного винта	Латунь
Материал поворотного фитинга	Цинковая штамповка