

Дроссель с обратным клапаном GRLZ-M5-RS-B

№ изделия: 151186

FESTO

для дросселирования на входе, с поворотным присоединением.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	95 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	76 ... 95 l/min
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	135 ... 170 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Условный проход	2 mm
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	12 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь Никелирование
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал регулировочного винта	Латунь
Материал поворотного фитинга	Цинковая штамповка