

# Неполноповоротный привод DRQ-100- -270-PPVJ-A

№ изделия: 151314

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Вариант с выбираемым углом поворота от 181 до 269°.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Угол демпфирования	52 deg
Диапазон настройки угла поворота с обеих сторон	-8 /+ 8 deg
Угол поворота	270 deg
Демпфирование	Регулируемое пневматическое демпфирования
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	0,5 Hz
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	150 Nm
Допустимый момент инерции	0,2 kgm <sup>2</sup>
Вес продукта	39.000 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/2
Информация о материале, вал привода	Сталь с поверхностной закалкой
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)