

Неполноповоротный привод DRQ-50- -270-PPV-A

№ изделия: 151316

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Вариант с выбираемым углом поворота от 181 до 269°.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Угол демпфирования	84 deg
Угол поворота	270 deg
Допуск на конечные положения	6 deg
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	1,5 Hz
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	19 Nm
Допустимый момент инерции	0,016 kgm ²
Вес продукта	6.550 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, вал привода	Сталь с поверхностной закалкой
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)