

Фланец с осью SNGL-32

№ изделия: 151527

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LSNG, LSNSG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	75 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крепление	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале подшипника	Пластик
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован