

# Дроссель с обратным клапаном GRLA-1/8-NPT-B

№ изделия: 151539

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Полный диапазон температур рабочего давления	0,3 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)