

Дроссель с обратным клапаном GRLA-1/8-NPT-RS-B

№ изделия: 151542

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/8-27
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0,3 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура среды	-10 ... 60 °C