

Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-1-24-2.5-LED

№ изделия: 151688

★ Линейка основной продукции

в сборей, для распределителей VUVB, МЕВН, МОЕВН и катушек N2.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Отображение статуса сигнала	Жёлтый светодиод
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	125 g
Электрическое присоединение 1	Разъем, по EN 175301-803, тип C
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	3
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Диаметр кабеля	5,2 mm
Структура кабеля	3x0,5
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PA66-GF30
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Посеребренный медный сплав