


# Светящаяся прокладка MEB-LD-12-24DC

№ изделия: 151717

FESTO

Для MEB-распределителей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Вес продукта	0,6 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSEB
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,05 W
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет	прозрачный